

Fiche technique

FT 4 A – VdS *



Bouton de désenfumage avec homologation VdS pour le raccordement aux centrales de désenfumage GEZE

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour la connexion aux centrales de désenfumage GEZE
- Pour l'activation manuelle de l'alarme de désenfumage
- Montage en applique
- Entrée de câbles par le haut, le bas ou l'arrière



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier robuste et verrouillable en aluminium moulé sous pression
- Affichage de l'état de fonctionnement des LED Alarme, fenêtre OUVERT, fonctionnement OK, panne
- Commande de réinitialisation pour la réinitialisation de l'alarme
- Déclenchement traçable par enclenchement du bouton-poussoir
- Sécurité et fiabilité certifiées par l'homologation VdS

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial

FT 4 A - VdS *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
Bouton-poussoir RWA FT 4, homologation VdS	Dans le boîtier en aluminium coulé sous pression, avec panneau « DESENFUMAGE »	161282	orange RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.